

PHILIPS

Lighting



Maxos fusion

LL500E H4 Gen2 WH

LL500E | Maxos fusion Electrical

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Myymälävalaistuksessa kiskoon voidaan integroida lineaarisia paneeleita, kohdevalaisimia ja muita valaisimia. Teollisuuskohteissa voidaan alentaa asennus- ja huoltokustannuksia vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Kisko on saatavilla jopa 13-johtoisena, jolloin järjestelmään voidaan integroida myös kolmannen osapuolen laitteita sekä sensoreita. Ratkaisua voidaan mukauttaa vapaasti tarpeen mukaan valaisimien ja laitteiden sijaintia muuttamalla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Huoltotunniste	Kyllä
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	- V
Verkkotaajuus	- Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	212 mm
Kokonaisleveys	115 mm
Kokonaiskorkeus	97 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	97 x 115 x 212 mm
Materiaali	Teräs
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Lisävarusteen väri	White
Kulma	-
Nettopaino	0,600 kg

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot

Tuotteen nimi	LL500E H4 Gen2 WH
Tuotteen nimi	LL500E H4 Gen2 WH
EOC-koodi	871951477279300
12NC-koodi	910925869489
12NC-koodi	910925869489
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8719514772793
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1

Maxos fusion

Laatikon EAN-koodi	8719514772793
Tuoteperheen koodi	LL500E [Maxos fusion Electrical]

