



Maxos fusion

LL500E H4 Gen2 WH

LL500E | Maxos fusion Electrical

Maxos fusion er et fleksibelt LED-trunkingsystem med fremragende lyskvalitet. Energikostnadene for systemet er mindre enn halvparten så store som for vanlige lysrør. I butikker kan en serie av lineære paneler, ikke-lineære moduler og et utvalg spotlys integreres sømløst i kjernen av skinnen, slik at varene dine kan vises i et best mulig lys. Til industribruk fokuseres det på reduserte monterings- og vedlikeholdskostnader ved at det brukes færre lineære paneler. Det elektriske oppsettet kan omfatte opptil 13 ledninger, armaturene kan plasseres etter behov og andre tjenester/maskinvare fra tredjeparter kan integreres i systemet, og det blir dermed enklere å unngå rotete takflater. Systemet kan også enkelt konfigureres på nytt med tanke på fremtidige endringer i anlegget. Det er mulig å integrere sensorer til datainnsamling i infrastrukturen, slik at du kan dra nytte av detaljert informasjonen.

Produktdata

Generell informasjon		Mål (høyde x bredde x høyde)	97 x 115 x 212 mm
Service Tag	Ja	Materialer	Stål
Verditrapp	Spesifikasjon	Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Drift og elektronikk		Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Inngangsspenning	- V	Tilbehørsfarge	Hvit
Line Frequency	- Hz	Vinkel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Nettvekt (stykk)	0,600 kg
Mekanikk og innfatning		Godkjenning og bruksområde	
Total lengde	212 mm	CE-merke	Ja
Total bredde	115 mm	I samsvar med EU RoHS	Ja
Total høyde	97 mm		

Maxos fusion

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	LL500E H4 Gen2 WH
Fullstendig produktnavn	LL500E H4 Gen2 WH
Full EOC	871951477279300
Bestillingskode	910925869489
Materialenr. (12NC)	910925869489
Antall – per pakke	1

EAN/UPC – produkt/boks	8719514772793
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8719514772793
Produktseriekode	LL500E [Maxos fusion Electrical]

