

PHILIPS

Lighting



Maxos fusion

LL500E H4 Gen2 WH

LL500E | Maxos fusion Electrical

Maxos fusion je prispôsobiteľný LED lištový systém, ktorý ponúka vynikajúcu kvalitu svetla a súčasne znižuje náklady na energiu o viac než polovicu v porovnaní so žiarivkovou verziou. Pre použitie v obchode je možné rad lineárnych panelov, nelineárnych modulov a bodových svietidiel jednoducho začleniť do lišty, vďaka čomu sa váš tovar bude trblietať a vynikať. Pri priemyselnom použití je v stredobode pozornosti znižovanie nákladov na montáž a údržbu použitím menšieho počtu lineárnych panelov. Systém umožňuje prehľadnú a čistú elektrickú inštaláciu až pre 13 vodičov, s možnosťou priestorového nastavenia svietidiel podľa potreby a začlenením služieb/zariadení tretích strán. Takisto umožňuje jednoduchú zmenu konfigurácie v prípade zmeny technického rozloženia. Infraštruktúra umožňuje integráciu senzorov na zber údajov, vďaka čomu môžete používať prínosné štruktúrované informácie na podporu vášho podnikania.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	
Servisná značka	Áno		97 x 115 x 212 mm
Hodnotový rebríček	Technické údaje	Materiál	Oceľ
Prevádzkové a elektrické		Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Vstupné napätie	- V	Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Sieťová frekvencia	- Hz	Farba príslušenstva	Biela
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I	Uhol	-
		Čistá hmotnosť (kus)	0,600 kg
Mechanické časti a teleso		Schválenie a použitie	
Celková dĺžka	212 mm	Značka CE	Áno
Celková šírka	115 mm	V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Celková výška	97 mm		

Maxos fusion

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	LL500E H4 Gen2 WH
Úplný názov produktu	LL500E H4 Gen2 WH
Úplný kód produktu	871951477279300
Objednávkový kód	77279300
Č. materiálu (12NC)	910925869489
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1

EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514772793
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8719514772793
Kód radu produktov	LL500E [Maxos fusion Electrical]

