

LL500E H4 Gen2 WH

910925869489



LL500E | Maxos fusion Electrical

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Allmän information

Service tag	Ja
Värdetrappa	Specifikation

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Mekanik och armaturhus

Total längd	212 mm
Total bredd	115 mm
Total höjd	97 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	97 x 115 x 212 mm
Material	Stål
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2] standard]
Tillbehörsfärg	Vit

Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Installation Instructions	Mounting-instruction-LL500E-H4-Gen2.pdf	Ladda ner 
Tender text	Tender_Text_910925869489_sv_SE.txt	Ladda ner 

Vinkel	-
Nettovikt (styck)	0,600 kg

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL500E H4 Gen2 WH
Fullständigt produktnamn	LL500E H4 Gen2 WH
Full EOC	871951477279300
Beställningsnummer	910925869489
Materialnummer (12NC)	910925869489
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514772793
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8719514772793
Produktfamiljskod	LL500E [Maxos fusion Electrical]

