



LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Fehér

A Maxos Universal olyan adaptálható, LED-es lámpatest, amellyel egy fénycső LED-es fénysávra cserélhető. A meglévő gerincbe zökkenőmentesen integrálható cserelámpatest olyan speciális tartozékokkal rendelkezik, mint a vakelem és az átmenő kábelezés. A portfólió akár 168 lm/W-os hatékonysággal és L90-es szinten 50 000 órás fényáram-megmaradással büszkélkedhet.

Mechanika és tokozás

Teljes hossz	1 520 mm
Teljes szélesség	80 mm
Teljes magasság	65 mm
Méretek (magasság × szélesség × mélység)	65 x 80 x 1520 mm
Anyag	Acél
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	-
A tartozék színe	Fehér
Nettó tömeg (darab)	1,350 kg


Termékadatok

A termék megrendelési neve	LL515Z BC UNIV WH
Teljes terméknev	LL515Z BC UNIV WH
Full EOC	871951477310399
Rendelési kód	77310399
Cikkszám (12NC)	910925869521
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514773103
Számláló – csomag külső dobozonként	2
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8721103447869
Termékcsalád kódja	LL515Z [MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Méretezett rajza



Kapcsolódó dokumentumok

[DOCUMENTS_CERTIFICATES]	Dokumentum neve	Letöltés
Installation Instructions	D0116110_NT_MI LL515Z BC UNIV WH.pdf	Letöltés 

