



Maxos universal

LL515Z BC UNIV WH

LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Fehér

A Maxos Universal olyan adaptálható, LED-es lámpatest, amellyel egy fénycső LED-es fénycsőre cserélhető. A meglévő gerinche zökkenőmentesen integrálható cserélőlámpatest olyan speciális tartozékokkal rendelkezik, mint a vakelem és az átmenő kábelezés. A portfólió akár 168 lm/W-os hatékonysággal és L90-es szinten 50 000 órás fényáram-megmaradással büszkélkedhet.

Termék adatok

| Mechanika és tokozás | |
|--|--------------------------------------|
| Teljes hossz | 1 520 mm |
| Teljes szélesség | 80 mm |
| Teljes magasság | 65 mm |
| Méreték (magasság × szélesség × mélység) | 65 × 80 × 1520 mm |
| Anyag | Acél |
| Por és víz elleni védelem kódja | IP20 [Ujjak behatolása ellen védett] |
| Mech. behatások elleni védelem kódja | - |
| A tartozék színe | Fehér |
| Nettó tömeg (darab) | 1,350 kg |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek | |
| CE jelölés | Igen |
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek | Igen |

| Termékadatok | |
|-------------------------------------|--|
| A termék megrendelési neve | LL515Z BC UNIV WH |
| Teljes terméknév | LL515Z BC UNIV WH |
| Full EOC | 871951477310300 |
| Rendelési kód | 77310300 |
| Cikkszám (12NC) | 910925869521 |
| Számláló – mennyiség csomagonként | 1 |
| EAN/UPC – termék/csomagolás | 8719514773103 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 2 |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8721103447869 |
| Terméksalád kódja | LL515Z [MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc] |

Maxos universal

Méretezett rajza

