




Maxos fusion, Accessory

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Allmän information

Service tag	Ja
Värdetrappa	Specifikation

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
-----------------	------------------

Mekanik och armaturhus

Material	Stål
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Tillbehörsfärg	Vit
Nettovikt (styck)	0,850 kg

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL500E IA4 SR2DALI Gen2 WH
Fullständigt produktnamn	LL500E IA4 SR2DALI Gen2 WH

Full EOC	872016947111500
Beställningsnummer	910925869781
Materialnummer (12NC)	910925869781
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169471115
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8720169471115
Produktfamiljskod	LL500E [Maxos fusion Electrical]

Kompatibla tillbehör

Tillbehörsbild	Tillbehörskod	Tillbehörsnamn	Webbplats
	910925869781	LL500E IA4 SR2DALI Gen2 WH	Produktwebbplats

Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Tender text	Tender_Text_910925869781_sv_SE.txt	Ladda ner
Installation Instructions	MI-LL500E-IA4-SR2DALI-final.pdf	Ladda ner

