



CoreLine trunking gen2.5

LL240E H4 7x2.5 WH

CoreLine trunking gen2.5, Accessory

CoreLine Trunking gen2 je systém liniového osvětlení, který je navržen pro jednoduchost. Dodává se v různých délkách, úrovních světelného toku a vyzařovacích charakteristikách, které vyhovují každému projektu a použití. CoreLine Trunking gen2 se snadno používá a propojuje s bodovými svítidly a senzory. Poskytuje konzistentní a vysoce kvalitní osvětlení s dodatečnou ochranou proti náhodnému vniknutí vody. Inovativní systém se také snadno montuje a instaluje, což urychluje modernizace a renovace.

Údaje o produktu

| Obecné informace | | Kód ochrany proti vniknutí | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Hodnotový žebříček | Výkon | IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů] | |
| | | Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK02 [0,2 J standardní] |
| | | Barva příslušenství | Bílá |
| | | Celková hmotnost (kus) | 1,160 kg |
| Provozní a elektrické | | Certifikace a použití | |
| Vstupní napětí | 220/240 V | Značka CE | Ano |
| Frekvence sítě | 50 to 60 Hz | Splňuje požadavky evropské směrnice | Ano |
| Třída ochrany IEC | Bezpečnostní třída I | RoHS | |
| Mechanické a materiály | | Označení a balení | |
| Celková délka | 533 mm | Objednací název produktu | LL240E H4 7x2.5 WH |
| Celková šířka | 115 mm | Celý název výrobku | LL240E H4 7x2.5 WH |
| Celková výška | 85 mm | Full EOC | 872016996511900 |
| Celkový průměr | 0 mm | Kód objednávky | 96511900 |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 85 x 115 x 533 mm | | |
| Materiál | Ocel | | |

CoreLine trunking gen2.5

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Číslo materiálu (12NC) | 910925870158 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro | 8720169965119 |
| Číslování SAP – balení v krabičce | 1 |
| Pouzdro – EAN/UPC | 8720169965119 |

| | |
|---------------------|--|
| Kód produktové řady | LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL] |
|---------------------|--|

