



Maxos Unify

LL552T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK

LL552T | Maxos unify rail 2215mm, IP 20 | Bescherming tegen vingers

Flexibel en toekomstbestendig LED-trunkingsysteem. Een modulaire LED-trunkingsysteem dat de voordelen van een beproefde elektrische rail combineert met maximale ontwerprijheid. Het systeem ondersteunt flexibele positionering van lineaire modules, met verschillende combinaties van lichtstroom en lengte. Speciaal ontwikkelde lenzen zorgen voor gerichte lichtverdeling, precies waar nodig. Ideaal voor zowel nieuwe installaties als retrofitprojecten: het biedt een efficiënte upgrade voor bestaande systemen én een geoptimaliseerde aanpak voor nieuwe verlichtingsontwerpen. Klaar voor de eisen van vandaag én voorbereid op de toepassingen van morgen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Waardeschaal	Best
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale hoogte	42 mm
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Nettogewicht (per stuk)	2,910 kg
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LL552T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK

Volledige productnaam	LL552T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK
Full EOC	872016996489199
Bestelcode	8720169964891
Materiaalnr. (12NC)	910925870822
Lokale code	8720169964891
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169964891
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169954755
Code productfamilie	LL552T [Maxos unify rail 2215mm]

Maxos Unify

Maatschets

