



Maxos unify

LL553T 4x2.5+8x1.5 Gen2 BK

LL553T | Maxos unify rail 2956mm, IP20 | Fernhalten von Fingern

Ein flexibles Lichtbandsystem, das die bewährten Vorteile einer Tragschiene mit Stromführungsprofil mit verschiedenen Lichtträgerlängen kombiniert. Die speziell entwickelte Linsenoptik mit Flat-Lens-Technologie lenkt das Licht dorthin, wo es benötigt wird. Die hohe Lichtqualität ohne Artefakte sorgt für hohen Sehkomfort und damit eine angenehme und sichere Umgebung - ob für Mitarbeiter oder Kunden. Ein Lichtband, das es ermöglicht, neue Projekte mit einer optimalen Anzahl von Lichtträger zu planen, sowie zur Sanierung von bestehenden Installationen genutzt werden kann. Unsere eingesetzte Betriebsgerätetechnologie (DIA/DEIA) ermöglicht es, dass die Lichtträger mit einer DALI-Steuerung oder zusammen mit Sensoreinheiten auch für unser funkvernetztes Interact Pro System genutzt werden können. Die Sensoreinheiten und damit die Nutzung von Interact Pro können auch in der bestehenden Installation nachgerüstet werden. So können Sie Ihre Anwendung mit den besten Beleuchtungsmöglichkeiten auf den neuesten Stand bringen. Jetzt und in Zukunft.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Portfolio	Best
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Höhe	42 mm
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Nettogewicht (Stück)	0,390 kg

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL553T 4x2.5+8x1.5 Gen2 BK
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL553T 4x2.5+8x1.5 Gen2 BK
Gesamt-Produktcode	872016996493899
Bestellcode	8720169964938
Material-Nr. (12NC)	910925870826

Maxos unify

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169964938
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169954793

Produktfamiliencode	LL553T [Maxos unify rail 2956mm]
---------------------	----------------------------------

Abmessungsskizzen

