



# Maxos Unify

## LL554T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK

LL554T | Maxos unify rail 4430mm, IP 20 | Bescherming tegen vingers

Flexibel en toekomstbestendig LED-trunkingsysteem. Een modulaire LED-trunkingsysteem dat de voordelen van een beproefde elektrische rail combineert met maximale ontwerprijheid. Het systeem ondersteunt flexibele positionering van lineaire modules, met verschillende combinaties van lichtstroom en lengte. Speciaal ontwikkelde lenzen zorgen voor gerichte lichtverdeling, precies waar nodig. Ideaal voor zowel nieuwe installaties als retrofitprojecten: het biedt een efficiënte upgrade voor bestaande systemen én een geoptimaliseerde aanpak voor nieuwe verlichtingsontwerpen. Klaar voor de eisen van vandaag én voorbereid op de toepassingen van morgen.

### Product gegevens

Algemene informatie		Volledige productnaam	
Waardeschaal	Best	Full EOC	LL554T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Bestelcode	8720169964945
Totale hoogte	42 mm	Materiaalnr. (12NC)	910925870827
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]	Lokale code	8720169964945
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]	Numerator - Aantal per pak	1
Nettogewicht (per stuk)	5,500 kg	EAN/UPC - product/behuizing	8720169964945
Keurmerken en classificaties		Numerator - Dozen per buitendoos	10
CE-markering	Ja	EAN/UPC - Case	8720169954809
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Code productfamilie	LL554T [Maxos unify rail 4430mm]
Productgegevens			
Productnaam voor bestelling	LL554T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK		

# Maxos Unify

## Maatschets

