



Profilové svietidlo CoreLine gen2.5, Accessory

CoreLine Trunking gen2 je profilový systém radového osvetlenia, ktorý je navrhnutý s dôrazom na jednoduchosť. Dodáva sa v rôznych dĺžkach s rôznymi úrovňami svetelného toku a tvarmi lúčov, ktoré vyhovujú každému projektu a použitiu. Svietidlo CoreLine Trunking gen2 sa ľahko používa a prepája s bodovými svietidlami a snímačmi. Poskytuje konzistentné a vysokokvalitné osvetlenie s dodatočnou ochranou proti náhodnému vniknutiu vody. Inovatívny systém sa tiež ľahko montuje a inštaluje, čo umožňuje rýchlejšie dodatočné vybavenie a rekonštrukcie.

Všeobecné informácie

Hodnotový rebríček	Výkon
--------------------	-------

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	222 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Mechanické časti a teleso

Celková dĺžka	523 mm
Celková šírka	95 mm
Celková výška	104 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	104 x 95 x 523 mm
Materiál	Oceľ
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Farba príslušenstva	Biela
Čistá hmotnosť (kus)	1,300 kg

Schválenie a použitie

Značka CE Áno

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno


Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu LL240E MPL 7x2.5 WH

Úplný názov produktu LL240E MPL 7x2.5 WH

Úplný kód produktu	872016995622300
Objednávkový kód	95622300
Č. materiálu (12NC)	910925870970
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169956223
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8720169956223
Kód radu produktov	LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL]

Rozmerový obrázok



Integrovaný senzor

Obrázok senzora	Kód senzora	Názov senzora	Webová lokalita
	913701071303	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S	Webová stránka produktu

Súvisiace dokumenty

Dokumenty a certifikáty	Názov dokumentu	Stiahnuť
Installation Instructions	MI-LL240E-MPS.pdf	Stiahnuť