



CoreLine trunking Gen2.5, Accessory

CoreLine Trunking gen2 er et lyslinjesystem, der er designet med fokus på enkelhed Et fleksibelt udvalg af længder, lumenpakker og strålevinkler, der passer til alle typer projekter og anvendelser CoreLine Trunking gen2 er nemt at bruge og integrere med spots og sensorer, og det giver en ensartet belysning i høj kvalitet med ekstra beskyttelse mod utilsigtet indtrængen af vand. Det innovative system er også nemt at samle og installere for hurtigere eftermontering og renoveringer.

Generelle oplysninger

Værditrappe	ydelse
-------------	--------

Drift og el

Indgangsspænding	222 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Mekanik og armaturhus

Samlet længde	523 mm
Samlet bredde	95 mm
Samlet højde	104 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	104 x 95 x 523 mm
Materiale	Stål
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Farve på tilbehør	Hvid
Nettovægt (stykke)	1,300 kg

Godkendelse og anvendelsesområde


CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	LL240E MPH 7x2.5 WH
Det fulde produkt navn	LL240E MPH 7x2.5 WH

Full EOC	872016995624700
Ordrekode	910925870972
Materialenr. (12NC)	910925870972
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169956247
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169956247
Produktseriekode	LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL]

Målskitse



Integreret sensor

Sensorbillede	Sensorkode	Sensornavn	Websted
	913701071503	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	Produkthjemmeside

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Installation Instructions	MI-LL240E-MPS.pdf	Download

