



# CoreLine Trunking gen2.5

## LL240E MPH 7x2.5 WH

### CoreLine Trunking gen2.5, Accessory

A CoreLine Trunking gen2 lámpasorba fűzhető rendszer, amelynek tervezése során az egyszerűség volt a célunk. A különböző hosszokban, fényteljesítmény-csomagokban és fényeloszlásokban kapható termék mindenféle célra és alkalmazási területre megfelelő választás. Az egyszerűen használható, spotokkal és szenzorokkal könnyen integrálható CoreLine Trunking gen2 konzisztens, kiváló minőségű világítást kínál, és még a beszivárgó víz ellen is védelmet nyújt. Az innovatív rendszer könnyen összeszerelhető és telepíthető a gyorsabb utólagos átalakítások és felújítások érdekében.

### Termék adatok

Általános információ		Por és víz elleni védelem kódja	
Értéklétra	Teljesítmény	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]	
Működtetés és elektronika		Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Bemeneti feszültség	222–240 V	A tartozék színe	Fehér
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz	Nettó tömeg (darab)	1,300 kg
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Mechanika és tokozás		CE jelölés	Igen
Teljes hossz	523 mm	Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Teljes szélesség	95 mm	Termékadatok	
Teljes magasság	104 mm	A termék megrendelési neve	LL240E MPH 7x2.5 WH
Méretetek (magasság × szélesség × mélység)	104 x 95 x 523 mm	Teljes terméknév	LL240E MPH 7x2.5 WH
Anyag	Acél	Full EOC	872016995624700
		Rendelési kód	95624700

## CoreLine Trunking gen2.5

Cikkszám (12NC)	910925870972
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169956247
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169956247

Terméksalád kódja	LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL]
-------------------	---

### Méretezett rajza

