



## Profilové svietidlo CoreLine gen2.5, Accessory

CoreLine Trunking gen2 je profilový systém radového osvetlenia, ktorý je navrhnutý s dôrazom na jednoduchosť. Dodáva sa v rôznych dĺžkach s rôznymi úrovňami svetelného toku a tvarmi lúčov, ktoré vyhovujú každému projektu a použitiu. Svietidlo CoreLine Trunking gen2 sa ľahko používa a prepája s bodovými svietidlami a snímačmi. Poskytuje konzistentné a vysokokvalitné osvetlenie s dodatočnou ochranou proti náhodnému vniknutiu vody. Inovatívny systém sa tiež ľahko montuje a inštaluje, čo umožňuje rýchlejšie dodatočné vybavenie a rekonštrukcie.

### Všeobecné informácie

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Hodnotový rebríček | Výkon |
|--------------------|-------|

### Prevádzkové a elektrické

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Vstupné napätie    | 222 až 240 V          |
| Sieťová frekvencia | 50 to 60 Hz           |
| Trieda ochrany IEC | Bezpečnostná trieda I |

### Mechanické časti a teleso

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Celková dĺžka                    | 523 mm                            |
| Celková šírka                    | 95 mm                             |
| Celková výška                    | 104 mm                            |
| Rozmery (výška x šírka x hĺbka)  | 104 x 95 x 523 mm                 |
| Materiál                         | Oceľ                              |
| Krytie IP                        | IP20 [Ochrana pred dotykom rukou] |
| Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK02 [0,2 J, štandardné]          |
| Farba príslušenstva              | Biela                             |
| Čistá hmotnosť (kus)             | 1,300 kg                          |

## Schválenie a použitie

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Značka CE                       | Áno |
| V súlade s požiadavkami EU RoHS | Áno |

## Údaje o produkte

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Objednávkový názov produktu | LL240E MPH 7x2.5 WH |
| Úplný názov produktu        | LL240E MPH 7x2.5 WH |

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Úplný kód produktu                | 872016995624700                              |
| Objednávkový kód                  | 95624700                                     |
| Č. materiálu (12NC)               | 910925870972                                 |
| Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1                                            |
| EAN/UPC – produkt/puzdro          | 8720169956247                                |
| Čitateľ – počet balení v krabici  | 1                                            |
| EAN/UPC – balenie                 | 8720169956247                                |
| Kód radu produktov                | LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL] |

## Rozmerový obrázok



## Integrovaný senzor

| Obrázok senzora | Kód senzora  | Názov senzora                      | Webová lokalita                         |
|-----------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|                 | 913701071503 | MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S | <a href="#">Webová stránka produktu</a> |

## Súvisiace dokumenty

| Dokumenty a certifikáty   | Názov dokumentu   | Stiahnuť                 |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| Installation Instructions | MI-LL240E-MPS.pdf | <a href="#">Stiahnuť</a> |

