



CoreLine Trunking gen2.5, Accessory

A CoreLine Trunking gen2 lámpasorba fűzhető rendszer, amelynek tervezése során az egyszerűség volt a célunk. A különböző hosszokban, fényteljesítmény-csomagokban és fényeloszlásokban kapható termék mindenféle célra és alkalmazási területre megfelelő választás. Az egyszerűen használható, spotokkal és szenzorokkal könnyen integrálható CoreLine Trunking gen2 konzisztens, kiváló minőségű világítást kínál, és még a beszivárgó víz ellen is védelmet nyújt. Az innovatív rendszer könnyen összeszerelhető és telepíthető a gyorsabb utólagos átalakítások és felújítások érdekében.

Általános információ

Értéklétra	Teljesítmény
------------	--------------

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	222–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Mechanika és tokozás

Teljes hossz	523 mm
Teljes szélesség	95 mm
Teljes magasság	104 mm
Méret (magasság × szélesség × mélység)	104 x 95 x 523 mm
Anyag	Acél
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
A tartozék színe	Fehér
Nettó tömeg (darab)	1,300 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek


CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Termékadatok

A termék megrendelési neve	LL240E MPM 7x2.5 WH
Teljes terméknév	LL240E MPM 7x2.5 WH

Full EOC	872016995626100
Rendelési kód	95626100
Cikkszám (12NC)	910925870974
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169956261
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169956261
Termékcsalád kódja	LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL]

Méretezett rajza



Integrált érzékelő

Szenzorkép	Érzékelőkód	Érzékelő név	Weboldal
	913701071403	MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S	Termék-weboldal

Kapcsolódó dokumentumok

[DOCUMENTS_CERTIFICATES]	Dokumentum neve	Letöltés
Installation Instructions	MI-LL240E-MPS.pdf	Letöltés

