



# Maxos unify

## LL550E MPM Gen2 WH

### Maxos unify, Accessory

Ett anpassningsbart LED-skensystem som kombinerar de beprövade fördelarna hos elektriska skenor som möjliggör flexibel placering av linjära paneler med flera kombinationer av flöde/längd med specialdesignade linser för att rikta ljuset där det behövs. En lösning som gör det möjligt att utforma nya projekt med anpassat antal linjära paneler och en lösning för eftermontering på gamla installationer – Uppdaterar din tillämpning med de senaste belysningsmöjligheterna. Nu och i framtiden.

### Produktdata

Allmän information	
Värde	Specifikation
Värde	
Specifikation	
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	222–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Mekanik och armaturhus	
Total längd	213 mm
Total bredd	96 mm
Total höjd	111 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	111 x 96 x 213 mm
Material	Stål
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Tillbehörsfärg	Vit

Nettovikt (styck)	0.800 kg
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Produktdata	
Beställningsprodukt	LL550E MPM Gen2 WH
Fullständigt produkt	LL550E MPM Gen2 WH
Full EOC	872016995628500
Beställningsnummer	910925870976
Materialnummer (12NC)	910925870976
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169956285
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8720169956285
Produktfamilj	LL550E [Maxos unify electrical accessories]

## Maxos unify

---

### Måttskiss

