

LL550E MPL Gen2 WH

910925870977



Maxos unify, Accessory

Adaptabilní LED rychlomontážní systém kombinující osvědčené výhody elektrické lišty, která umožňuje flexibilní umístění lineárních panelů a nabízí více kombinací světelného toku/délky se speciálně navrženými čočkami pro nasměrování světla tam, kde je to potřeba. Řešení umožňující navrhovat nové projekty s optimálním počtem lineárních panelů a řešení pro modernizaci starých instalací – vaše aplikace budou odpovídat nejmodernějším standardům v oblasti osvětlení. Nyní i v budoucnu.

Obecné informace

Hodnotový žebříček	Specifikace
--------------------	-------------

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	222 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Mechanické a materiály

Celková délka	213 mm
Celková šířka	96 mm
Celková výška	111 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	111 x 96 x 213 mm
Materiál	Ocel
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Barva příslušenství	Bílá
Celková hmotnost (kus)	0,800 kg

Certifikace a použití


Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Označení a balení

Objednací název produktu	LL550E MPL Gen2 WH
Celý název výrobku	LL550E MPL Gen2 WH

Full EOC	872016995629200
Kód objednávky	95629200
Číslo materiálu (12NC)	910925870977
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169956292
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8720169956292
Kód produktové řady	LL550E [Maxos unify electrical accessories]

Rozměrové výkresy



Integrovaný senzor

Obrázek senzoru	Kód senzoru	Název senzoru	Webové stránky
	913701071303	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S	Webové stránky produktu

Související dokumenty

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu	Stáhnout
Installation Instructions	MI-LL550E-MPS.pdf	Stáhnout