



Maxos unify

LL550E MPL Gen2 WH

Maxos unify, Accessory

Et tilpasningsdygtigt LED-trunkingsystem, der kombinerer de veldokumenterede fordele ved en elektrisk skinne, som muliggør fleksibel placering af lineære paneler, der tilbyder flere flux-/længdekombinationer med specialdesignede linser til at rette lyset derhen, hvor det er nødvendigt. En fleksibel løsning, der gør det muligt at designe nye projekter med det ønskede antal lineære paneler – samtidig med at den giver en effektiv eftermonteringsmulighed for eksisterende installationer. Resultatet er en fuldt opdateret applikation med de nyeste muligheder inden for moderne belysning Nu, og i fremtiden.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Værditrappe	Specifikation
Drift og el	
Indgangsspænding	222 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Mekanik og armaturhus	
Samlet længde	213 mm
Samlet bredde	96 mm
Samlet højde	111 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	111 x 96 x 213 mm
Materiale	Stål
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Farve på tilbehør	Hvid

Nettovægt (stykke)	0,800 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	LL550E MPL Gen2 WH
Det fulde produkt navn	LL550E MPL Gen2 WH
Full EOC	872016995629200
Ordrekode	910925870977
Materialenr. (12NC)	910925870977
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169956292
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169956292

Maxos unify

Produktseriekode	LL550E [Maxos unify electrical accessories]
------------------	---

Målskitse

