



Maxos unify, Accessory

Egy adaptálható LED-es sínrendszer, amely ötvözi az elektromos sín jól bevált előnyeit, lehetővé téve a lineáris panelek rugalmas elhelyezését, többféle fényáram/hossz kombinációt kínálva, speciálisan tervezett lencsékkel a fény szükség szerinti irányításához. Megoldás, amely lehetővé teszi új projektek tervezését optimális számú lineáris panellel, valamint megoldást kínál a régi berendezések korszerűsítésére – Alkalmazását naprakésszé teszi a legújabb világítási lehetőségekkel. Most, és a jövőben is.

Általános információ

Értéklétra	Jellemzők
------------	-----------

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	222–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Mechanika és tokozás

Teljes hossz	213 mm
Teljes szélesség	96 mm
Teljes magasság	111 mm
Méretek (magasság × szélesség × mélység)	111 x 96 x 213 mm
Anyag	Acél
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
A tartozék színe	Fehér
Nettó tömeg (darab)	0,800 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek


CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Termékadatok

A termék megrendelési neve	LL550E MPL Gen2 WH
Teljes terméknév	LL550E MPL Gen2 WH

Full EOC	872016995629200
Rendelési kód	95629200
Cikkszám (12NC)	910925870977
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169956292
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169956292
Termékcsalád kódja	LL550E [Maxos unify electrical accessories]

Méretezett rajza



Integrált érzékelő

Szenzorkép	Érzékelőkód	Érzékelő név	Weboldal
	913701071303	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S	Termék-weboldal

Kapcsolódó dokumentumok

Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentum neve	Letöltés
Installation Instructions	MI-LL550E-MPS.pdf	Letöltés

