



Maxos Unify

LL550E MPL Gen2 WH

Maxos Unify, Accessory

Flexibel en toekomstbestendig LED-trunkingsysteem. Een modulair LED-trunkingsysteem dat de voordelen van een beproefde elektrische rail combineert met maximale ontwerpvrijheid. Het systeem ondersteunt flexibele positionering van lineaire modules, met verschillende combinaties van lichtstroom en lengte. Speciaal ontwikkelde lenzen zorgen voor gerichte lichtverdeling, precies waar nodig. Ideaal voor zowel nieuwe installaties als retrofitprojecten: het biedt een efficiënte upgrade voor bestaande systemen én een geoptimaliseerde aanpak voor nieuwe verlichtingsontwerpen. Klaar voor de eisen van vandaag én voorbereid op de toepassingen van morgen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Waardeschaal	Best

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	222 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	213 mm
Totale breedte	96 mm
Totale hoogte	111 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	111 x 96 x 213 mm
Materiaal	Staal
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Accessoirekleur	Wit
Nettogewicht (per stuk)	0,800 kg

Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LL550E MPL Gen2 WH
Volledige productnaam	LL550E MPL Gen2 WH
Full EOC	872016995629200
Bestelcode	8720169956292
Materiaalnr. (12NC)	910925870977
Lokale code	8720169956292
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169956292

Maxos Unify

Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8720169956292
Code productfamilie	LL550E [Maxos unify electrical accessories]

Maatschets

