

LL550E MPL Gen2 WH

910925870977



Maxos unify, Accessory

Prispôsobiteľný systém osvetľovacích kanálových systémov LED, ktorý spája osvedčené výhody elektrických lúčňov umožňujúcich flexibilné umiestnenie lineárnych panelov s rôznymi kombináciami svetelného toku a dĺžky so špeciálne navrhnutou optikou na nasmerovanie svetla tam, kde je to potrebné. Riešenie umožňujúce navrhovať nové projekty s optimálnym počtom lineárnych panelov a riešenie na modernizáciu starých inštalácií – vaše aplikácie budú zodpovedať tým najmodernejším štandardom v oblasti osvetlenia. Teraz a aj v budúcnosti.

Všeobecné informácie

Hodnotový rebríček	Technické údaje
--------------------	-----------------

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	222 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Mechanické časti a teleso

Celková dĺžka	213 mm
Celková šírka	96 mm
Celková výška	111 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	111 x 96 x 213 mm
Materiál	Oceľ
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Farba príslušenstva	Biela
Čistá hmotnosť (kus)	0,800 kg

Schválenie a použitie


Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	LL550E MPL Gen2 WH
Úplný názov produktu	LL550E MPL Gen2 WH

Úplný kód produktu	872016995629200
Objednávkový kód	95629200
Č. materiálu (12NC)	910925870977
Čitateľ - množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC - produkt/puzdro	8720169956292
Čitateľ - počet balení v krabici	1
EAN/UPC - balenie	8720169956292
Kód radu produktov	LL550E [Maxos unify electrical accessories]

Rozmerový obrázok



Integrovaný senzor

Obrázok senzora	Kód senzora	Názov senzora	Webová lokalita
	913701071303	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S	Webová stránka produktu

Súvisiace dokumenty

Dokumenty a certifikáty	Názov dokumentu	Stiahnuť
Installation Instructions	MI-LL550E-MPS.pdf	Stiahnuť

