



# Maxos unify

## LL550E MPH Gen2 WH

### Maxos unify, Accessory

Adaptabilní LED rychlomontážní systém kombinující osvědčené výhody elektrické lišty, která umožňuje flexibilní umístění lineárních panelů a nabízí více kombinací světelného toku/délky se speciálně navrženými čočkami pro nasměrování světla tam, kde je to potřeba. Řešení umožňující navrhovat nové projekty s optimálním počtem lineárních panelů a řešení pro modernizaci starých instalací – vaše aplikace budou odpovídat nejmodernějším standardům v oblasti osvětlení. Nyní i v budoucnu.

### Údaje o produktu

<b>Obecné informace</b>		<b>Celková hmotnost (kus)</b>		0,800 kg
Hodnotový žebříček	Specifikace	<b>Certifikace a použití</b>		
<b>Provozní a elektrické</b>		Značka CE	Ano	
Vstupní napětí	222 až 240 V	Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	RoHS		
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	<b>Označení a balení</b>		
<b>Mechanické a materiály</b>		Objednací název produktu	LL550E MPH Gen2 WH	
Celková délka	213 mm	Celý název výrobku	LL550E MPH Gen2 WH	
Celková šířka	96 mm	Full EOC	872016995630800	
Celková výška	111 mm	Kód objednávky	95630800	
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	111 x 96 x 213 mm	Číslo materiálu (12NC)	910925870978	
Materiál	Ocel	Číslování – počet v balení	1	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169956308	
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0.2 J standardní]	Číslování SAP – balení v krabici	1	
Barva příslušenství	Bílá	Pouzdro – EAN/UPC	8720169956308	
		Kód produktové řady	LL550E [Maxos unify electrical accessories]	

## Maxos unify

---

### Rozměrové výkresy

