



Maxos unify, Accessory

Et tilpasningsdygtigt LED-trunkingsystem, der kombinerer de veldokumenterede fordele ved en elektrisk skinne, som muliggør fleksibel placering af lineære paneler, der tilbyder flere flux-/længdekombinationer med specialdesignede linser til at rette lyset derhen, hvor det er nødvendigt. En fleksibel løsning, der gør det muligt at designe nye projekter med det ønsket antal lineære paneler – samtidig med at den giver en effektiv eftermonteringsmulighed for eksisterende installationer. Resultatet er en fuldt opdateret applikation med de nyeste muligheder inden for moderne belysning Nu, og i fremtiden.

Generelle oplysninger

Værditrappe	Specifikation
-------------	---------------

Drift og el

Indgangsspænding	222 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Mekanik og armaturhus

Samlet længde	213 mm
Samlet bredde	96 mm
Samlet højde	111 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	111 x 96 x 213 mm
Materiale	Stål
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Farve på tilbehør	Hvid
Nettovægt (stykke)	0,800 kg

Godkendelse og anvendelsesområde


CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	LL550E MPH Gen2 WH
Det fulde produkt navn	LL550E MPH Gen2 WH

Full EOC	872016995630800
Ordrekode	910925870978
Materialenr. (12NC)	910925870978
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169956308
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169956308
Produktseriekode	LL550E [Maxos unify electrical accessories]

Målskitse



Integreret sensor

Sensorbillede	Sensorkode	Sensornavn	Websted
	913701071503	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	Produkthjemmeside

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Installation Instructions	MI-LL550E-MPS.pdf	Download

