



Maxos Unify

LL550E MPH Gen2 WH

Maxos Unify, Accessory

Système de goulottes à LED flexible et évolutif. Un système modulaire de goulottes à LED qui combine les avantages d'un rail électrique éprouvé avec une liberté de conception maximale. Le système permet un positionnement flexible des modules linéaires, avec différentes combinaisons de flux lumineux et de longueur. Des lentilles spécialement conçues garantissent une distribution ciblée de la lumière, exactement là où c'est nécessaire. Idéal pour les nouvelles installations et les projets de modernisation : il offre une mise à niveau efficace des systèmes existants ainsi qu'une approche optimisée pour les nouvelles conceptions d'éclairage. Prête pour les exigences d'aujourd'hui et préparée pour les applications de demain.

Données du produit

Informations générales	
Valeur ajoutée	Premium

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	222 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Mécanique et boîtier	
Longueur totale	213 mm
Largeur totale	96 mm
Hauteur totale	111 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	111 x 96 x 213 mm
Matériaux	Acier
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Couleur des accessoires	Blanc
Poids net (pièce)	0,800 kg

Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	LL550E MPH Gen2 WH
Nom de produit complet	LL550E MPH Gen2 WH
Code EOC	872016995630800
Code de commande	8720169956308
Code 12NC	910925870978
Code de commande local	8720169956308
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169956308

Maxos Unify

Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169956308
Code famille de produits	LL550E [Maxos unify electrical accessories]

Schéma dimensionnel

