



# Maxos unify

## LL550E MPH Gen2 WH

### Maxos unify, Accessory

Un système de chemin lumineux LED adaptable, combinant les avantages éprouvés d'un rail électrique qui permet un positionnement flexible de panneaux linéaires offrant de multiples combinaisons de flux/longueur avec des lentilles spécialement conçues pour diriger la lumière au bon endroit. Une solution permettant de concevoir de nouveaux projets avec un nombre optimal de panneaux linéaires et de moderniser les anciennes installations - Renovez votre installation avec les dernières avancées en matière de possibilités d'éclairage. Maintenant et dans le futur

### Données du produit

Informations générales	
Valeur ajoutée	Premium
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	222 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Mécanique et boîtier	
Longueur totale	213 mm
Largeur totale	96 mm
Hauteur totale	111 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	111 x 96 x 213 mm
Matériaux	Acier
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Couleur des accessoires	Blanc

Poids net (pièce)	0,800 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	LL550E MPH Gen2 WH
Nom de produit complet	LL550E MPH Gen2 WH
Code EOC	872016995630800
Code de commande	95630800
Code 12NC	910925870978
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8720169956308
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169956308

## Maxos unify

---

Code famille de produits	LL550E [Maxos unify electrical accessories]
--------------------------	---

---

### Schéma dimensionnel

