



Maxos unify

LL550E MPH Gen2 WH

Maxos unify, Accessory

Et tilpasningsdyktig LED-skinnesystem som kombinerer de velprøvde fordelene med en elektrisk skinne som muliggjør fleksibel plassering av lineære paneler med flere kombinasjoner av ytelse/lengde og spesialdesignede linser for å rette lyset dit det trengs. En løsning som gjør det mulig å designe nye prosjekter med optimalt antall lineære paneler og en løsning for ettermontering av gamle installasjoner – slik at applikasjonen din blir oppdatert med de nyeste belysningsmulighetene. Nå, og i fremtiden.

Produktdata

Generell informasjon	
Verditrapp	Spesifikasjon
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	222 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Mekanikk og innfatning	
Total lengde	213 mm
Total bredde	96 mm
Total høyde	111 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	111 x 96 x 213 mm
Materialer	Stål
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Tilbehørsfarge	Hvit

Nettvekt (stykk)	0,800 kg
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	LL550E MPH Gen2 WH
Fullstendig produktnavn	LL550E MPH Gen2 WH
Full EOC	872016995630800
Bestillingskode	910925870978
Materialenr. (12NC)	910925870978
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169956308
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169956308
Produktseriekode	LL550E [Maxos unify electrical accessories]

Målskisse

