



# Maxos unify

## LL550E MPH Gen2 WH

### Maxos unify, Accessory

Uniwersalny system linii świetlnych LED łączy w sobie sprawdzone zalety szyny i umożliwia elastyczne pozycjonowanie paneli liniowych oraz uzyskanie wielu kombinacji strumienia/długości, dzięki specjalnie zaprojektowanym soczewkom kierującymi światło tam, gdzie jest potrzebne. Jest to rozwiązanie, które umożliwia projektowanie nowych projektów z optymalną liczbą paneli liniowych oraz modernizację starych systemów, co przełoży się na możliwość unowocześnienia systemu oświetleniowego. Teraz i w przyszłości.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Tier	Specyfikacja
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	222 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Mechanika i korpus	
Całkowita długość	213 mm
Całkowita szerokość	96 mm
Całkowita wysokość	111 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	111 x 96 x 213 mm
Materiał	Stal
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0.2 J standardowa]
Kolor akcesorium	Biel

Waga netto (szt.)	0,800 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LL550E MPH Gen2 WH
Pełna nazwa produktu	LL550E MPH Gen2 WH
Full EOC	872016995630800
Kod zamówienia	95630800
Materiał Nr (12NC)	910925870978
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169956308
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8720169956308
Rodzina produktów	LL550E [Maxos unify electrical accessories]

### Rysunki techniczne

