



Maxos unify

LL550E MPH Gen2 WH

Maxos unify, Accessory

Um sistema de calhas LED adaptável, que combina as vantagens comprovadas de uma calha elétrica e permite o posicionamento flexível de painéis lineares, oferecendo múltiplas combinações de fluxo luminoso/comprimento com lentes especialmente concebidas para direcionar a luz para onde seja necessário. Uma solução que permite conceber novos projetos com um número ideal de painéis lineares e uma solução para retrofit de instalações antigas, atualizando totalmente a sua aplicação com as mais recentes possibilidades de iluminação. Agora e no futuro.

Dados do produto

Informações gerais	
Escala de valor	Especificação
Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	222 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Características mecânicas e compartimento	
Comprimento global	213 mm
Largura total	96 mm
Altura total	111 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	111 x 96 x 213 mm
Material	Aço
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Cor do acessório	Branco

Peso líquido (Peça)	0,800 kg
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LL550E MPH Gen2 WH
Nome do produto completo	LL550E MPH Gen2 WH
Código do produto completo	872016995630800
Código de encomenda	95630800
N.º material (12NC)	910925870978
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8720169956308
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC - Caso	8720169956308
Código da família de produtos	LL550E [Maxos unify electrical accessories]

Desenho dimensional

