



Maxos unify, Accessory

Prispôsobiteľný systém osvetľovacích kanálových systémov LED, ktorý spája osvedčené výhody elektrických líšt umožňujúcich flexibilné umiestnenie lineárnych panelov s rôznymi kombináciami svetelného toku a dĺžky so špeciálne navrhnutou optikou na nasmerovanie svetla tam, kde je to potrebné. Riešenie umožňujúce navrhovať nové projekty s optimálnym počtom lineárnych panelov a riešenie na modernizáciu starých inštalácií – vaše aplikácie budú zodpovedať tým najmodernejším štandardom v oblasti osvetlenia. Teraz a aj v budúcnosti.

Všeobecné informácie

Hodnotový rebríček	Technické údaje
--------------------	-----------------

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	222 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Mechanické časti a teleso

Celková dĺžka	213 mm
Celková šírka	96 mm
Celková výška	111 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	111 x 96 x 213 mm
Materiál	Oceľ
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Farba príslušenstva	Biela
Čistá hmotnosť (kus)	0,800 kg

Schválenie a použitie

Značka CE Áno

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu LL550E MPH Gen2 WH

Úplný názov produktu LL550E MPH Gen2 WH

Úplný kód produktu 872016995630800

Objednávkový kód 95630800

Č. materiálu (12NC) 910925870978

Čitateľ - množstvo kusov v balení 1


EAN/UPC - produkt/puzdro 8720169956308

Čitateľ - počet balení v krabici 1

EAN/UPC - balenie 8720169956308

Kód radu produktov LL550E [Maxos unify electrical accessories]

Rozmerový obrázok



Integrovaný senzor

Obrázok senzora	Kód senzora	Názov senzora	Webová lokalita
	913701071503	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	Webová stránka produktu

Súvisiace dokumenty

Dokumenty a certifikáty	Názov dokumentu	Stiahnuť
Installation Instructions	MI-LL550E-MPS.pdf	Stiahnuť