



# Maxos unify

## LL550E MPH Gen2 WH

### Maxos unify, Accessory

Prispôsobiteľný systém osvetľovacích kanálových systémov LED, ktorý spája osvedčené výhody elektrických lišt umožňujúcich flexibilné umiestnenie lineárnych panelov s rôznymi kombináciami svetelného toku a dĺžky so špeciálne navrhnutou optikou na nasmerovanie svetla tam, kde je to potrebné. Riešenie umožňuje navrhovať nové projekty s optimálnym počtom lineárnych panelov a riešenie na modernizáciu starých inštalácií – vaše aplikácie budú zodpovedať tým najmodernejším štandardom v oblasti osvetlenia. Teraz a aj v budúcnosti.

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Hodnotový rebríček	Technické údaje
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	222 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Mechanické časti a teleso	
Celková dĺžka	213 mm
Celková šírka	96 mm
Celková výška	111 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	111 x 96 x 213 mm
Materiál	Oceľ
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rúk]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Farba príslušenstva	Biela

Čistá hmotnosť (kus)	0,800 kg
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	LL550E MPH Gen2 WH
Úplný názov produktu	LL550E MPH Gen2 WH
Úplný kód produktu	872016995630800
Objednávkový kód	95630800
Č. materiálu (12NC)	910925870978
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169956308
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8720169956308
Kód radu produktov	LL550E [Maxos unify electrical accessories]

### Rozmerový obrázok

