



# Maxos fusion

## LL500E MPL Gen2 WH

### Maxos fusion, Accessory

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Myymälävalaistuksessa kiskoon voidaan integroida lineaarisia paneeleita, kohdevalaisimia ja muita valaisimia. Teollisuuskohteissa voidaan alentaa asennus- ja huoltokustannuksia vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Kisko on saatavilla jopa 13-johtoisena, jolloin järjestelmään voidaan integroida myös kolmannen osapuolen laitteita sekä sensoreita. Ratkaisua voidaan mukauttaa vapaasti tarpeen mukaan valaisimien ja laitteiden sijaintia muuttamalla.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Arvoasteikko	Räätälöitävä

  

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	222–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

  

Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	213 mm
Kokonaisleveys	96 mm
Kokonaiskorkeus	111 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	111 x 96 x 213 mm
Materiaali	Teräs
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Lisävarusteen väri	White

Nettopaino	0,800 kg
------------	----------

  

Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

  

Tuotetiedot	
Tuotetiedon nimi	LL500E MPL Gen2 WH
Tuotetiedon nimi	LL500E MPL Gen2 WH
EOC-koodi	872016995631500
12NC-koodi	910925870979
12NC-koodi	910925870979
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169956315
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169956315
Tuoteperheen koodi	LL500E [Maxos fusion Electrical]

## Maxos fusion

---

### Mittapiirros

