



# Maxos fusion

## LL500E MPL Gen2 WH

### Maxos fusion, Accessory

A Maxos fusion adaptálható, kiváló megvilágítást biztosító LED-es sínes rendszer, melynek használatával több mint felére csökkenthető az energiaköltség a fénycsöves megoldásokhoz képest. Üzlethelyiségekben a sinbe gond nélkül beépíthetők a lineáris panelcsalád tagjai, nem lineáris modulok és spotgarnitúrák is, így a ragyogó megvilágítással szépen kiemelhetők a termékek. Ipari alkalmazásoknál a legfőbb cél a beszerelési és karbantartási költségek csökkentése a kevesebb lineáris panel használatának köszönhetően. A legfeljebb 13 vezetékkel álló elektromos rendszer, a lámpatestek igény szerinti elhelyezhetősége, valamint más szolgáltatások, illetve hardverek integrálásának lehetősége elősegíti a rendezettebb mennyezeti kialakítást. Egyszerűen átkonfigurálható, így a világítási rendszer könnyen hozzáigazítható a későbbi térbeosztás-változtatásokhoz. Az infrastruktúra alkalmas érzékelők integrálására adatgyűjtési céllal, ami lehetőséget biztosít vállalkozásának arra, hogy célirányos és részletes információkhoz jusson.

### Termék adatok

| Általános információ      |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Értéklétra                | Jellemzők             |
| Működtetés és elektronika |                       |
| Bemeneti feszültség       | 222–240 V             |
| Hálózati frekvencia       | 50 to 60 Hz           |
| IEC védelmi osztály       | I. biztonsági osztály |
| Mechanika és tokozás      |                       |
| Teljes hossz              | 213 mm                |
| Teljes szélesség          | 96 mm                 |
| Teljes magasság           | 111 mm                |

| Méret (magasság x szélesség x mélység) | 111 x 96 x 213 mm                    |
|--|--------------------------------------|
| Anyag                                  | Acél                                 |
| Por és víz elleni védelem kódja        | IP20 [Ujjak behatolása ellen védett] |
| Mech. behatások elleni védelem kódja   | IK02 [0,2 J standard]                |
| A tartozék színe                       | Fehér                                |
| Nettó tömeg (darab)                    | 0,800 kg                             |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek   |                                      |
| CE jelölés                             | Igen                                 |
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek        | Igen                                 |

## Maxos fusion

### Termékadatok

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| A termék megrendelési neve        | LL500E MPL Gen2 WH |
| Teljes terméknév                  | LL500E MPL Gen2 WH |
| Full EOC                          | 872016995631500    |
| Rendelési kód                     | 95631500           |
| Cikkszám (12NC)                   | 910925870979       |
| Számláló – mennyiség csomagonként | 1                  |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8720169956315                    |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 1                                |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8720169956315                    |
| Terméksalád kódja                   | LL500E [Maxos fusion Electrical] |

### Méretezett rajza

