



Maxos fusion

LL500E MPL Gen2 WH

Maxos fusion, Accessory

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Produktdata

Allmän information	
Värde	Specifikation
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	222–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Mekanik och armaturhus	
Total längd	213 mm
Total bredd	96 mm
Total höjd	111 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	111 x 96 x 213 mm
Material	Stål
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Tillbehörsfärg	Vit
Nettovikt (styck)	0,800 kg
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LL500E MPL Gen2 WH
Fullständigt produktnamn	LL500E MPL Gen2 WH
Full EOC	872016995631500
Beställningsnummer	910925870979
Materialnummer (12NC)	910925870979
Räknare – antal per förpackning	1

Maxos fusion

EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169956315
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8720169956315

Produktfamiljskod	LL500E [Maxos fusion Electrical]
-------------------	----------------------------------

Måttskiss

