



Maxos Fusion

LL500E MPM Gen2 WH

Maxos Fusion, Accessory

Maxos Fusion je přizpůsobitelný propojovací LED systém, který nabízí vynikající kvalitu světla při více než polovičním snížení nákladů na energii v porovnání se zářivkami. Pro použití v obchodech lze do základní přípojnice integrovat řadu lineárních panelů, nelineárních modulů a celé portfolio bodových světelných zdrojů, které vašemu zboží umožní vyniknout a zazářit. Pro průmyslové použití je cílem omezit náklady na montáž a údržbu použitím menšího množství lineárních panelů. Díky elektrickému zapojení až 13 vodičů, možnosti nastavení polohy svítidel podle potřeby a integraci jiných služeb a hardwaru třetích stran vám tento systém umožní zjednodušit osazení prostoru stropu. Lze ho také snadno přenastavit, aby odpovídal budoucím změnám rozložení prostoru. Infrastruktura umožňuje integraci senzorů pro sběr dat, což poskytuje příležitost využít získané podrobné informace pro podporu vašeho podnikání.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Hodnotový žebříček	Specifikace
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	222 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Mechanické a materiály	
Celková délka	213 mm
Celková šířka	96 mm
Celková výška	111 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	111 x 96 x 213 mm

Materiál	Ocel
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Barva příslušenství	Bílá
Celková hmotnost (kus)	0,800 kg
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Označení a balení	
Objednávací název produktu	LL500E MPM Gen2 WH
Celý název výrobku	LL500E MPM Gen2 WH

Maxos Fusion

Full EOC	872016995632200
Kód objednávky	95632200
Číslo materiálu (12NC)	910925870980
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169956322

Číslování SAP – balení v krabíčce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8720169956322
Kód produktové řady	LL500E [Maxos fusion Electrical]

Rozměrové výkresy

