



Maxos fusion

LL500E MPM Gen2 WH

Maxos fusion, Accessory

Maxos fusion er et fleksibelt LED-trunkingsystem med fremragende lyskvalitet. Energikostnadene for systemet er mindre enn halvparten så store som for vanlige lysrør. I butikker kan en serie av lineære paneler, ikke-lineære moduler og et utvalg spotlys integreres sømløst i kjernen av skinnen, slik at varene dine kan vises i et best mulig lys. Til industribruk fokuseres det på reduserte monterings- og vedlikeholdskostnader ved at det brukes færre lineære paneler. Det elektriske oppsettet kan omfatte opptil 13 ledninger, armaturene kan plasseres etter behov og andre tjenester/maskinvare fra tredjeparter kan integreres i systemet, og det blir dermed enklere å unngå rotete takflater. Systemet kan også enkelt konfigureres på nytt med tanke på fremtidige endringer i anlegget. Det er mulig å integrere sensorer til datainnsamling i infrastrukturen, slik at du kan dra nytte av detaljert informasjonen.

Produktdata

Generell informasjon	
Verditrapp	Spesifikasjon
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	222 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Mekanikk og innfatning	
Total lengde	213 mm
Total bredde	96 mm
Total høyde	111 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	111 x 96 x 213 mm

Materialer	Stål
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Tilbehørsfarge	Hvit
Nettvekt (stykk)	0,800 kg
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	LL500E MPM Gen2 WH
Fullstendig produktnavn	LL500E MPM Gen2 WH

Maxos fusion

Full EOC	872016995632200
Bestillingskode	910925870980
Materialenr. (12NC)	910925870980
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169956322

SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169956322
Produktseriekode	LL500E [Maxos fusion Electrical]

Målskisse

