



Maxos Fusion

LL500E MPH Gen2 WH

Maxos Fusion, Accessory

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-skinnesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør. Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Værditrappe	Specifikation
Drift og el	
Indgangsspænding	222 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Mekanik og armaturhus	
Samlet længde	213 mm
Samlet bredde	96 mm
Samlet højde	111 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	111 x 96 x 213 mm
Materiale	Stål
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Farve på tilbehør	Hvid
Nettovægt (stykke)	0,800 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Produktdata	
Ordreproduktnavn	LL500E MPH Gen2 WH
Det fulde produktnavn	LL500E MPH Gen2 WH
Full EOC	872016995633900
Ordrekode	910925870981
Materialenr. (12NC)	910925870981
Tæller – antal pr. pakke	1

Maxos Fusion

EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169956339
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169956339

Produktseriekode	LL500E [Maxos fusion Electrical]
------------------	----------------------------------

Målskitse

