



Maxos fusion

LL500E MPH Gen2 WH

Maxos fusion, Accessory

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Myymälävalaistuksessa kiskoon voidaan integroida lineaarisia paneeleita, kohdevalaisimia ja muita valaisimia. Teollisuuskohteissa voidaan alentaa asennus- ja huoltokustannuksia vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Kisko on saatavilla jopa 13-johtoisena, jolloin järjestelmään voidaan integroida myös kolmannen osapuolen laitteita sekä sensoreita. Ratkaisua voidaan mukauttaa vapaasti tarpeen mukaan valaisimien ja laitteiden sijaintia muuttamalla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	222–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	213 mm
Kokonaisleveys	96 mm
Kokonaiskorkeus	111 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	111 x 96 x 213 mm
Materiaali	Teräs
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Lisävarusteen väri	White

Nettopaino	0,800 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Tuotetiedot	
Tuotetiedon nimi	LL500E MPH Gen2 WH
Tuotetiedon nimi	LL500E MPH Gen2 WH
EOC-koodi	872016995633900
12NC-koodi	910925870981
12NC-koodi	910925870981
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169956339
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169956339
Tuoteperheen koodi	LL500E [Maxos fusion Electrical]

Maxos fusion

Mittapiirros

