



# Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

## RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750, Normal, Czarny, IP30 |  
Ochrona przed narzędziami

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielne zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

### Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Mechanika i korpus	
Całkowita długość	1 000 mm
Kod stopnia ochrony	IP30 [Ochrona przed narzędziami]
Kolor akcesorium	Czarny
Waga netto (szt.)	0,900 kg

Certyfikaty i zastosowania	
Test rozżarzonego drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)
Pełna nazwa produktu	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)
Full EOC	871155979851600
Kod zamówienia	79851600

## Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Materiał Nr (12NC)	910930013218
Numeratör – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559798516
Numeratör - Packs per outer box	1

EAN/UPC – Opakowanie	8711559798516
----------------------	---------------

### Rysunki techniczne

