



LuxSpace Pro

DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2

LuxSpace Pro, 12.8 W, 1870 lm, 3000 K, Sabit çıkış

Philips LuxSpace Pro, LuxSpace ailesinin üstün performans, son derece düşük enerji kullanımı, yüksek görsel konfor ve görünüm tasarımı konusundaki itibarını temel alıyor. Güvenilir LED downlight'ların bu yeni nesli, en küçük ayrıntıları bile vurgulayan derin, girintili bir mimariye ve artırılmış reflektör derinliğine sahip zarif bir tasarıma sahiptir. LuxSpace Pro aynı zamanda çok yönlülüğün de parlayan bir örneğidir. Enerji tasarrufu sağlayan bu LED downlight; sabit, kısılabilir veya Interact Hazır modellerini seçme olanağıyla 450 ila 8.000 lümen, 3 inç ila 8 inç arasında kapsamlı bir yapılandırma yelpazesinde mevcuttur. Bu, LuxSpace Pro'yu, tek bir tutarlı armatür görünümü ve hissi ile farklı aydınlatma ortamları gerektiren potansiyel olarak geniş ve genişletilmiş uygulamalar için mükemmel bir 'karıştır ve eşleştir' çözümü haline getirir.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Çalıştırma ve Elektrik	
Işık kaynağı motoru türü	LED	Giriş Voltajı	220-240 V
Service etiketi	Evet	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Değer merdiveni	Teknik özellikler	Kalkış Akımı	20 A
Işık Teknik Ayrıntıları		Ani akım süresi	50 ms
Işık Akısı	1.870 lm	Güç Tüketimi	12,8 W
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K	Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	146 lm/W	MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	120
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz	Kontroller ve Dim Etme	
Optik sistem türü	Orta genişlikte ışınlı yüksek verimli reflektör	Dim Edilebilir	Hayır
Birleşik parlama derecesi CEN	24	Kontrol arayüzü	Sabit çıkış

LuxSpace Pro

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum Alaşımı
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Buzlu
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0,3 J]
Optik kapak tipi	Polikarbonat Difüzer
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,100 kg

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 40 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Güç tüketimi toleransı	+/-10%
------------------------	--------

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2
Tam ürün adı	DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2
Sipariş kodu	911401500644
Malzeme No. (12NC)	911401500644
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

Boyutlu çizim

