



GreenUp Linear Flex

SP309P P48UD/830 L120W5 PSR 1-10V HD 2

GreenUp Linear Flex, 85 lm/W, 830 ánh sáng trắng ấm, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI...)

Đối với ngành Bán lẻ và Nhà hàng – Khách sạn, có một xu hướng rất rõ rệt rằng họ mong muốn có nhiều lựa chọn dòng sản phẩm trong một ứng dụng cụ thể. Đây dường như là một yêu cầu “bất thành văn”. GreenUp Linear Flex là dòng sản phẩm toàn diện, đem đến nhiều khả năng kết hợp giữa các sản phẩm chiếu sáng chức năng và chiếu sáng trang trí. Dòng đèn thanh ngang linh hoạt này hỗ trợ các phương án lắp treo và lắp âm, có thể đáp ứng mọi mong muốn của khách hàng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Cấp bảo vệ IEC	
Loại nguồn sáng	LED	Cấp an toàn I	
Thang giá trị	Giá trị		
Thông tin kỹ thuật về đèn		Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Quang thông	4.100 lm	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Có
Nhiệt độ màu (CCT)	3000 K	Giao diện điều khiển	tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI...)
Hiệu suất phát quang định mức	85 lm/W	Cơ khí và vỏ đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80	Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép đùn
Màu sắc nguồn sáng	830 ánh sáng trắng ấm	Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Vận hành và điện		Màu sắc vỏ thiết bị	Đen
Điện áp đầu vào	220-240 V	Lớp hoàn thiện chụp quang học	Làm mờ
Tần số lưới điện	50 or 60 Hz	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Công suất	48 W	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.9	Kiểu chụp quang học	Dàn thấu kính dạng thanh hình oval
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	43	Trọng lượng tịnh (Bộ)	2,790 kg

GreenUp Linear Flex

Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Không
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 đến +40°C
Hiệu suất ban đầu (Tuần thử IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	SP309P P48UD/830 L120W5 PSR 1-10V HD 2

Tên sản phẩm đầy đủ	SP309P P48UD/830 L120W5 PSR 1-10V HD 2
Mã sản phẩm đầy đủ	872016953184099
Mã đơn hàng	911401500732
Số vật liệu (12NC)	911401500732
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169531840
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	3
EAN/UPC - Vỏ	8720169543331

Bản vẽ kích thước

