



# GreenPerform Canopy Mini500 G4

## BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC

GreenPerform Canopy Mini500 G4, 53 W, 8313 lm, 6500 K

Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 membuktikan reputasi rangkaian GreenPerform dalam hal performa yang andal. LED hemat energi generasi terbaru ini tidak hanya memberikan kemampuan daya penerangan sistem terdepan dan kualitas jangka panjang yang lebih baik, tetapi juga menawarkan pilihan optik, konektivitas, kontrol, dan opsi pemasangan yang serbaguna. Jadi, Anda dapat menciptakan kondisi pencahayaan yang ideal untuk ruang apa pun, kapan pun. Portofolio GreenPerform Canopy juga mencakup seri yang ideal untuk pencahayaan kanopi pada aplikasi makanan. Bagi para profesional yang menuntut pencahayaan terkoneksi berkinerja tinggi untuk pemasangan pencahayaan mereka, rangkaian lumener kanopi LED yang kuat, dioptimalkan, dan serbaguna ini merupakan pilihan yang tepat untuk aplikasi kanopi dalam dan luar ruangan.

### Product data

Informasi Umum		Warna sumber cahaya	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	865 cool daylight	
Tag servis	Ya	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tangga penawaran	Kinerja	Tegangan Masuk	220-240 V
Teknis Lampu		Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Flux Cahaya	8.313 lm	Lonjakan arus	35,4 A
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Konsumsi Daya	53 W
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	157 lm/W	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Indeks renderasi warna (CRI)	>80	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	8
		Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

# GreenPerform Canopy Mini500 G4

<b>Kontrol dan Peredupan</b>	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-

  

<b>Mekanis dan Housing</b>	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen ADC1 - grade aloi (EN AC-47100)
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	Jernih
Panjang keseluruhan	423 mm
Lebar keseluruhan	400 mm
Tinggi keseluruhan	96 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	96 x 400 x 423 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	4,590 kg

  

<b>Penyetujuan dan Aplikasi</b>	
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal

Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C

  

<b>Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)</b>	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

  

<b>Data Produk</b>	
Nama produk pesanan	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC
Nama lengkap produk	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC
Kode produk lengkap	872016954677600
Kode urutan	911401500842
No. Material (12NC)	911401500842
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169546776
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8720169546776

## Dimensional drawing

