

# PHILIPS

# Lighting



## LuxSpace Pro

### DN593B LED29/840 P20PSU D200 WB G2

LuxSpace Pro, 20.1 W, 2940 lm, 4000 K, 固定輸出

飛利浦 LuxSpace Pro 承襲 LuxSpace 系列享譽業界的卓越效能、極低能耗、高視覺舒適度，以及吸引人的外觀設計。這款新一代可靠的 LED 筒燈採用優雅的設計，採用深凹式架構和增加的反射器深度，以突出最小的細節。LuxSpace Pro 也是多功能性的光輝典範。這款節能 LED 筒燈有多種配置可供選擇，從 450 到 8,000 流明、3 吋到 8 吋不等，可選擇固定、可調光或 Interact Ready 型號。這使得 LuxSpace Pro 成為完美的「混搭」解決方案，適用於需要不同照明氛圍的潛在廣泛和擴展應用，並具有統一的燈具外觀和感覺。

#### 产品数据

| 一般資訊           |                       | 耗電量                    |                |
|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 照明 source 引擎類型 | LED                   | 耗電量                    | 20.1 W         |
| 客戶服務標籤         | 是                     | 功率因數 (比值)              | 0.95           |
| 價值階梯           | 規格                    | 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | 120            |
|                |                       | 保護等級 IEC               | 安全等級 II        |
| 照明技術           |                       | 控制與調光                  |                |
| 光通量            | 2,940 lm              | 可調光                    | 否              |
| 相關色溫 (標稱)      | 4000 K                | 控制介面                   | 固定輸出           |
| 光效 (額定) (標準)   | 146 lm/W              |                        |                |
| 演色性指數 (CRI)    | 80                    | 機械與外罩                  |                |
| 光源色彩           | 840 中性白光              | 外殼材質                   | 鋁合金            |
| 光學裝置類型         | 40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈 | 光學罩材質                  | 聚碳酸酯           |
| 統一眩光指數 CEN     | 18                    | 外罩色彩                   | 白色             |
|                |                       | 光學罩表面處理                | 霧面             |
| 運轉與電力          |                       | 防水防塵規範 (IP)            | IP20 [可防止手指侵入] |
| 輸入電壓           | 220-240 V             | 機械衝擊保護規範               | IK03 [0.3 J]   |
| 線路頻率           | 50 or 60 Hz           | 光學罩類型                  | 聚碳酸酯漫射體        |
| 湧入電流           | 20 A                  | 淨重 (個)                 | 1.100 kg       |
| 浪湧時間           | 50 ms                 |                        |                |

# LuxSpace Pro

## 認證與應用

|        |                |
|--------|----------------|
| CE 標誌  | 是              |
| 環境溫度範圍 | -20 °C 至 40 °C |

## 初始效能 (符合 IEC 標準)

|       |        |
|-------|--------|
| 光通量容限 | +/-10% |
| 功耗容差  | +/-10% |

## 產品資料

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 下訂產品名稱 | DN593B LED29/840 P20PSU D200 WB G2 |
|--------|------------------------------------|

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 完整產品名稱        | DN593B LED29/840 P20PSU D200 WB G2 |
| 訂單代碼          | 911401501944                       |
| 材質 Nr. (12NC) | 911401501944                       |
| 分子 - 每個包裝的數量  | 1                                  |
| 分子 - 每一外盒包裝   | 1                                  |

## 二维绘图

