

PHILIPS

Lighting



GreenSpace Surface Mount

SP303P P9S 930 PSU MB

GreenSpace Surface Mount, 83 lm/W, 930 暖白光

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenSpace Surface Mount 是專用於懸掛和表面安裝版本的入門級下照燈系列，提供了一系列完整的光學解決方案、流明輸出和色溫選項，並有多種外形尺寸可選。

产品数据

| 一般資訊 | | 保護等級 IEC | | 安全等級 II | |
|------------------------|-------------|-------------|----------------|---------|--|
| 照明 source 引擎類型 | LED | | | | |
| 價值階梯 | 效能 | | | | |
| 照明技術 | | 控制與調光 | | | |
| 光通量 | 750 lm | 可調光 | 否 | | |
| 相關色溫 (標稱) | 3000 K | 控制介面 | - | | |
| 光效 (額定) (標準) | 83 lm/W | 機械與外罩 | | | |
| 演色性指數 (CRI) | >90 | 外殼材質 | 鋁合金 | | |
| 光源色彩 | 930 暖白光 | 光學罩材質 | 丙烯酸酯 | | |
| 運轉與電力 | | 外罩色彩 | 白色 | | |
| 輸入電壓 | 200 至 240 V | 光學罩表面處理 | 霧面 | | |
| 電網頻率 | 50 to 60 Hz | 防水防塵規範 (IP) | IP20 [可防止手指侵入] | | |
| 耗電量 | 8.19.9 W | 機械衝擊保護規範 | IK03 [0.3 J] | | |
| 功率因數 (比值) | 0.5 | 光學罩類型 | 丙烯酸酯 | | |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | - | 淨重 (個) | 0.895 kg | | |
| | | 認證與應用 | | | |
| | | CE 標誌 | 無 | | |

GreenSpace Surface Mount

| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 環境溫度範圍 | -20 至 +40 °C | 完整產品代碼 | 872016952381499 |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) | | 訂單代碼 | 911401503322 |
| 光通量容限 | +/-10% | 材質 Nr. (12NC) | 911401503322 |
| 功耗容差 | +/-10% | 分子 - 每個包裝的數量 | 1 |
| 產品資料 | | EAN/UPC - 產品/案例 | 8720169523814 |
| 下訂產品名稱 | SP303P P9S 930 PSU MB | 分子 - 每一外盒包裝 | 12 |
| 完整產品名稱 | SP303P P9S 930 PSU MB | EAN/UPC - 箱 | 8720169535305 |

二维绘图

