



GreenSpace Surface Mount

SP303P P9S 940 PSU MB

GreenSpace Surface Mount, 85 lm/W, 940 中性白光

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenSpace Surface Mount 是專用於懸掛和表面安裝版本的入門級下照燈系列，提供了一系列完整的光學解決方案、流明輸出和色溫選項，並有多種外形尺寸可選。

产品数据

一般資訊		保護等級 IEC	安全等級 II
照明 source 引擎類型	LED		
價值階梯	效能		
照明技術		控制與調光	
光通量	770 lm	可調光	否
相關色溫 (標稱)	4000 K	控制介面	-
光效 (額定) (標準)	85 lm/W	機械與外罩	
演色性指數 (CRI)	>90	外殼材質	鋁合金
光源色彩	940 中性白光	光學罩材質	丙烯酸酯
運轉與電力		外罩色彩	白色
輸入電壓	200 至 240 V	光學罩表面處理	霧面
電網頻率	50 to 60 Hz	防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
耗電量	8.19.9 W	機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
功率因數 (比值)	0.5	光學罩類型	丙烯酸酯
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-	淨重 (個)	0.895 kg
		認證與應用	
		CE 標誌	無

GreenSpace Surface Mount

環境溫度範圍	-20 至 +40 °C	完整產品代碼	872016953065299
初始效能 (符合 IEC 標準)		訂單代碼	911401504122
光通量容限	+/-10%	材質 Nr. (12NC)	911401504122
功耗容差	+/-10%	分子 - 每個包裝的數量	1
產品資料		EAN/UPC - 產品/案例	8720169530652
下訂產品名稱	SP303P P9S 940 PSU MB	分子 - 每一外盒包裝	12
完整產品名稱	SP303P P9S 940 PSU MB	EAN/UPC - 箱	8720169542143

二维绘图

