



GreenSpace Surface Mount

SP303P P9S 940 PSU VWB

GreenSpace Surface Mount, 87 lm/W, 940 neutral white

Dalam dunia Retail & Horeka, ketersediaan beragam pilihan menjadi unsur penting dan selalu dicari untuk penggunaan khusus ini. GreenSpace Surface Mount adalah rangkaian produk downlight tingkat awal yang tersedia dalam versi suspensi dan dudukan permukaan, yang menawarkan beragam pilihan lengkap untuk solusi optik, output lumen, dan suhu warna dengan berbagai faktor bentuk.

Product data

Informasi Umum		Kelas perlindungan IEC		Keamanan kelas II	
Tipe mesin sumber cahaya	LED				
Tangga penawaran	Kinerja				
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan			
Flux Cahaya	780 lm	Dapat diredupkan	Tidak		
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Antarmuka kontrol	-		
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	87 lm/W	Mekanis dan Housing			
Indeks renderasi warna (CRI)	>90	bahan perumahan	Alloy Aluminium		
Warna sumber cahaya	940 neutral white	Material penutup optik	Akrilat		
Pengoperasian dan Kelistrikan		Warna Housing	Putih		
Tegangan Masuk	200 hingga 240 V	Lapisan penutup optik	Boram		
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz	Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]		
Konsumsi Daya	8,1 9,9 W	Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]		
Faktor Daya (Fraksi)	0.5	Tipe penutup optik	Akrilat		
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-	Berat Bersih (Bagian)	0,895 kg		

GreenSpace Surface Mount

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Tidak
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	SP303P P9S 940 PSU VWB
---------------------	------------------------

Nama lengkap produk	SP303P P9S 940 PSU VWB
Kode produk lengkap	872016952914499
Kode urutan	911401504322
No. Material (12NC)	911401504322
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169529144
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
EAN/UPC - Kantung	8720169540637

Dimensional drawing

