



GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB

GreenPerform Canopy Mini500 G4, 85 W, 12638 lm, 4000 K, DALI

Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 membuktikan reputasi rangkaian GreenPerform dalam hal performa yang andal. LED hemat energi generasi terbaru ini tidak hanya memberikan kemampuan daya penerangan sistem terdepan dan kualitas jangka panjang yang lebih baik, tetapi juga menawarkan pilihan optik, konektivitas, kontrol, dan opsi pemasangan yang serbaguna. Jadi, Anda dapat menciptakan kondisi pencahayaan yang ideal untuk ruang apa pun, kapan pun. Portofolio GreenPerform Canopy juga mencakup seri yang ideal untuk pencahayaan kanopi pada aplikasi makanan. Bagi para profesional yang menuntut pencahayaan terkoneksi berkinerja tinggi untuk pemasangan pencahayaan mereka, rangkaian lumener kanopi LED yang kuat, dioptimalkan, dan serbaguna ini merupakan pilihan yang tepat untuk aplikasi kanopi dalam dan luar ruangan.

Product data

Informasi Umum		Warna sumber cahaya	840 neutral white
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tag servis	Ya	Tegangan Masuk	220-240 V
Tangga penawaran	Kinerja	Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Teknis Lampu		Lonjakan arus	35,4 A
Flux Cahaya	12.638 lm	Konsumsi Daya	85 W
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	149 lm/W	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	8
Indeks renderasi warna (CRI)	>80		

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	DALI
Antarmuka kontrol	DALI
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen ADC1 - grade aloi (EN AC-47100)
Material penutup optik	Kaca keras
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	Jernih
Panjang keseluruhan	335 mm
Lebar keseluruhan	335 mm
Tinggi keseluruhan	153 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	153 x 335 x 335 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK07 [2 J bertulang]
Tipe penutup optik	Kaca bening
Berat Bersih (Bagian)	7,290 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB
Nama lengkap produk	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB
Kode produk lengkap	872016954863300
Kode urutan	911401505942
No. Material (12NC)	911401505942
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169548633
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8720169548633

Dimensional drawing

