



GreenPerform Waterproof G3

WT198C LED27S/840 PSD L1200

GreenPerform Waterproof G3, 17 W, 2700 lm, 4000 K, DALI, 108° x 113°

GreenPerform Waterproof G3 adalah pilihan luar biasa untuk aplikasi kerja keras. Tidak hanya memberikan performa optik yang sangat baik, tetapi juga memberikan penghematan energi yang besar. Dan karena bekerja dengan mulus bersama perangkat lunak IoT seperti Interact, produk ini juga menawarkan opsi penyesuaian, kenyamanan, dan wawasan berbasis data.

Warnings and Safety

- Seiring waktu, radiasi UV akan merusak material dan mengikis segel kedap air serta kesesuaian dengan IP65.
- Jangan memasang lumener di lokasi yang terkena sinar matahari langsung.

Product data

Informasi Umum		Penyebaran sinar lampu lumener	
Tipe mesin sumber cahaya	LED		108° x 113°
Tangga penawaran	Kinerja	Golongan silau terpadu CEN	25
Teknis Lampu		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Flux Cahaya	2.700 lm	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	159 lm/W	Konsumsi Daya	17 W
Indeks renderasi warna (CRI)	80	Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Sudut sumber cahaya	115 °	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	22
Warna sumber cahaya	Putih	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Tipe optik	Cahaya sangat lebar		

GreenPerform Waterproof G3

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	DALI
Antarmuka kontrol	DALI

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Plastik
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Lapisan penutup optik	Tekstur
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [6 J]
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	1,400 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
----------	----

Kisaran suhu ambien	-25 hingga +45 °C
---------------------	-------------------


Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10%,+15%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	WT198C LED27S/840 PSD L1200
Nama lengkap produk	WT198C LED27S/840 PSD L1200
Kode produk lengkap	692234199475399
Kode urutan	911401505947
No. Material (12NC)	911401505947
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6922341994753
Numerator - Pak per kotak bagian luar	9
EAN/UPC - Kantung	6922341995521

Dimensional drawing



Type	A	B	C	D	E min	E max	F	Nr. Of Clips
L600		665			308	512		6
L1200	76	1215	80	58	538	1062	85	10
L1500		1515			838	1362		12

