



GreenPerform Waterproof G3

WT198C LED80S/840 PSD L1500

GreenPerform Waterproof G3, 50 W, 8000 lm, 4000 K, DALI,
108° x 113°

GreenPerform Waterproof G3 adalah pilihan luar biasa untuk aplikasi kerja keras. Tidak hanya memberikan performa optik yang sangat baik, tetapi juga memberikan penghematan energi yang besar. Dan karena bekerja dengan mulus bersama perangkat lunak IoT seperti Interact, produk ini juga menawarkan opsi penyesuaian, kenyamanan, dan wawasan berbasis data.

Warnings and Safety

- Seiring waktu, radiasi UV akan merusak material dan mengikis segel kedap air serta kesesuaian dengan IP65.
- Jangan memasang lumener di lokasi yang terkena sinar matahari langsung.

Product data

| Informasi Umum | | Penyebaran sinar lampu lumener | |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| Tipe mesin sumber cahaya | LED | | 108° x 113° |
| Tangga penawaran | Kinerja | Golongan silau terpadu CEN | 26 |
| Teknis Lampu | | Pengoperasian dan Kelistrikan | |
| Flux Cahaya | 8.000 lm | Tegangan Masuk | 220 hingga 240 V |
| Suhu Warna Terkorelasi (Nom) | 4000 K | Frekuensi Garis | 50 to 60 Hz |
| Daya Penerangan (terukur) (Nom) | 160 lm/W | Konsumsi Daya | 50 W |
| Indeks renderasi warna (CRI) | 80 | Faktor Daya (Fraksi) | 0.95 |
| Sudut sumber cahaya | 115 ° | Jumlah produk pada MCB 16A tipe B | 21 |
| Warna sumber cahaya | Putih | Kelas perlindungan IEC | Keamanan kelas I |
| Tipe optik | Cahaya sangat lebar | | |

GreenPerform Waterproof G3

| Kontrol dan Peredupan | |
|---|---|
| Dapat diredupkan | DALI |
| Antarmuka kontrol | DALI |
| Mekanis dan Housing | |
| bahan perumahan | Plastik |
| Material optik | Polikarbonat |
| Material penutup optik | Polikarbonat |
| Warna Housing | Abu-abu |
| Lapisan penutup optik | Tekstur |
| Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet] |
| Kode pelindung dampak mekanis | IK08 [6 J] |
| Tipe penutup optik | Polikarbonat |
| Berat Bersih (Bagian) | 1,700 kg |
| Penyetujuan dan Aplikasi | |
| Tanda CE | Ya |

| Kisaran suhu ambien | -25 hingga +40 °C |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Kinerja Awal (Kesesuaian IEC) | |
| Toleransi fluks cahaya | -10%,+15% |
| Toleransi konsumsi daya | +/-10% |
| Data Produk | |
| Nama produk pesanan | WT198C LED80S/840 PSD L1500 |
| Nama lengkap produk | WT198C LED80S/840 PSD L1500 |
| Kode produk lengkap | 692234199508899 |
| Kode urutan | 911401506547 |
| No. Material (12NC) | 911401506547 |
| Numerator - Jumlah Per Pak | 1 |
| EAN/UPC - Produk/Kantung | 6922341995088 |
| Numerator - Pak per kotak bagian luar | 9 |
| EAN/UPC - Kantung | 6942730830233 |

Dimensional drawing



| Type | A | B | C | D | E min | E max | F | Nr. Of Clips |
|-------|----|------|----|----|-------|-------|----|--------------|
| L600 | | 665 | | | 308 | 512 | | 6 |
| L1200 | 76 | 1215 | 80 | 58 | 538 | 1062 | 85 | 10 |
| L1500 | | 1515 | | | 838 | 1362 | | 12 |

