



# GreenSpace Surface Mount

## SM303C P20 930 PSU VWB

GreenSpace Surface Mount, 18 W, 22 W, 1780 lm, 3000 K, Buram, IP20 | Perlindungan jari

Dalam dunia Retail & Horeka, ketersediaan beragam pilihan menjadi unsur penting dan selalu dicari untuk penggunaan khusus ini. GreenSpace Surface Mount adalah rangkaian produk downlight tingkat awal yang tersedia dalam versi suspensi dan dudukan permukaan, yang menawarkan beragam pilihan lengkap untuk solusi optik, output lumen, dan suhu warna dengan berbagai faktor bentuk.

### Product data

Informasi Umum		
Tipe mesin sumber cahaya	LED	
Tangga penawaran	Kinerja	
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B		-
Kelas perlindungan IEC		Keamanan kelas II
Teknis Lampu		
Flux Cahaya	1.780 lm	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K	
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	89 lm/W	
Indeks renderasi warna (CRI)	>90	
Warna sumber cahaya	930 warm white	
Kontrol dan Peredupan		
Dapat diredupkan	Tidak	
Antarmuka kontrol	-	
Mekanis dan Housing		
bahan perumahan	Aloi Aluminium	
Material penutup optik	Akrilat	
Warna Housing	Putih	
Lapisan penutup optik	Buram	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]	
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]	
Tipe penutup optik	Akrilat	
Pengoperasian dan Kelistrikan		
Tegangan Masuk	200 hingga 240 V	
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz	
Konsumsi Daya	18 22 W	
Faktor Daya (Fraksi)	0.9	

## GreenSpace Surface Mount

Berat Bersih (Bagian)	1,390 kg
<b>Penyetujuan dan Aplikasi</b>	
Tanda CE	Tidak
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
<b>Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)</b>	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
<b>Data Produk</b>	
Nama produk pesanan	SM303C P20 930 PSU VWB

Nama lengkap produk	SM303C P20 930 PSU VWB
Kode produk lengkap	872016952405799
Kode urutan	911401507522
No. Material (12NC)	911401507522
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169524057
Numerator - Pak per kotak bagian luar	8
EAN/UPC - Kantung	8720169533541

### Dimensional drawing

